

Tarifa vigor: 01.03.2021

SIFONES PLACA TURCA / SIFÕES PLACA TURCA

**S-162**

PVC

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
110	21010	5	A-12	34,90

Salida vertical orientable.
Saída vertical orientável.

**S-166**

PVC

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
110	21050	5	A-4	30,92

Salida vertical orientable.
Saída vertical orientável.

**S-163**

PVC

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
110	21020	5	A-4	34,90

Salida horizontal.
Saída horizontal.

**S-172**

PVC

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
110	21060	5	A-4	30,92

Salida horizontal.
Saída horizontal.

MANGUITOS INODORO RIGIDOS / CALÇÃO SANITA RIGIDO

**S-164**

PVC

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
90	21030	25	A-12	7,24
110	21040	25	A-5	7,70

Manguito inodoro.
Calção sanita.

**S-344**

PVC

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
110	21250	25	A-13	17,30

Manguito inodoro acodado con junta.
Calção sanita curvo com vedação.

110 ø



90 ø

**S-213**

PVC

Medida Excentricidad	Ref.	U/ 	 n.º	€
90-25	21070	25	A-12	8,04
110-16	21170	25	A-5	8,81

Manguito inodoro excéntrico.
Calção sanita excêntrico.

**S-327**

PVC

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
110x50	21190	10	A-13	28,83

Manguito inodoro acodado con junta y 3 tomas auxiliares Ø 50 con reducción a Ø 40 mm.
Calção sanita curvo com vedação e 3 ligações Ø 50 com redução a Ø 40 mm.



Para encolar: Usar adhesivo Jimten. / Para colar: Usar cola Jimten.



(45°)



(22°)



(90°)

PP

S-328**S-310****S-311**

Medida	Ref.	U/	n.º	€
Ø110 - 45°	21220	18	A-12	8,17
Ø110 - 22°	21210	18	A-4	8,44
Ø90 - 90°	21231	20	-	16,35
Ø110 - 90°	21230	18	A-5	9,82

Manguito inodoro acodado (PP blanco).

Calção sanita acotovelado (PP branco).



PVC

S-390

Medida	Ref.	U/	n.º	€
110	21360	25	A-5	10,30

Manguito inodoro PVC con sistema multijunta.

Calção sanita PVC com sistema multijunta.



PVC

S-391


Medida Excentricidad	Ref.	U/	n.º	€
110-25	21370	25	A-5	10,94

Manguito inodoro PVC excéntrico con sistema multijunta.

Calção sanita PVC excêntrico com sistema multijunta.



PP

**S-386**


Medida	Ref.	U/	n.º	€
110-90°	21300	12	A-5	22,07

Manguito inodoro acodado, ajustable interior.
(Para inodoros con salida Dual).

Calção sanita curvo, ajustável interior. (Para sanitas com saída Dual).



PP

**S-486**


Medida	Ref.	U/	n.º	€
110-90°	21390	12	A-5	19,53

Manguito inodoro acodado corto, ajustable interior.
(Para inodoros con salida Dual).

Calção sanita curvo corto, ajustável interior. (Para sanitas com saída Dual).



ABS

**S-512**

Medida	Ref.	U/	n.º	€
110	21410	10	A-12	17,35
110	21420*	10	A-12	19,17
Tornillo / Parafuso	31459	10	A-10	2,59


Manguito inodoro acodado recortable, salida Dual.

Calção sanita curvo, saída Dual.

* Con tornillo y espárrago. / Com parafuso y espargo.



ABS

**S-501**

Medida	Ref.	U/	n.º	€
110	21408	10	A-13	20,28
110	21409*	10	A-13	22,04
Tornillo / Parafuso	31459	10	A-10	2,59

Manguito inodoro acodado recortable, (Para inodoros con salida Dual).
Calção sanita curvo recortável, saída Dual.

* Con tornillo y espárrago. / * Com parafuso y espargo.



ABS

S-495

Medida	Ref.	U/	n.º	€
110	21421	1	14,5x50x14,5	63,19

Manguito inodoro excéntrico vertical.

Calção sanita excêntrico vertical.



MANGUITOS INODORO FLEXIBLES / CALÇÃO SANITA ELÁSTICO

**S-218**

Medida	Ref.	U/	n.º	€
A 90	21120	45	A-5	12,33
A 110	33017001	40	-	12,33
B 110	21090	45	A-5	10,10

Manguito inodoro elástico.

Calção sanita elástico.

**S-219**

Medida Excentricidad	Ref.	U/	n.º	€
A 90-18	21130	45	A-5	12,33
A 110	33017021	30	-	12,33
B 110-16	21110	45	A-5	10,10

Manguito inodoro elástico, excéntrico.

Calção sanita elástico, excêntrico.

**S-384**

Medida	Ref.	U/	n.º	€
110	21280	36	A-5	11,78

Manguito inodoro elástico largo.

Calção sanita elástico longo.

**S-383**

Medida Excentricidad	Ref.	U/	n.º	€
110-40	21270	36	A-5	12,27

Manguito inodoro elástico, excéntrico.

Calção sanita elástico, excêntrico.

**S-385**

Medida	Ref.	U/	n.º	€
110-14°	21290	36	A-5	12,36

Manguito inodoro elástico, acodado.

Calção sanita elástico, curvo.

Nuevo diseño
Más adaptable
Novo desenho
Mais adaptável

FLEXIBLE
FLEXÍVEL**S-500**

Medida	Ref.	U/	n.º	€
110	21400	20	A-5	17,45

Manguito inodoro extensible, para conexiones de difícil acceso. Máx. 535 mm - Min. 225 mm.

Calção sanita extensível, para ligações de difícil acesso.

Max. 535 mm - Min. 225 mm.

FLEXIBLE
FLEXÍVEL**MKB2190**

Medida	Ref.	U/	n.º	€
110	33017051	15	-	16,31

Manguito inodoro elástico, acodado 90°.
Calção sanita elástico, curvo 90°.

FLEXIBLE
FLEXÍVEL**MKB3190**

Medida	Ref.	U/	n.º	€
110	33017061	15	-	18,42

Manguito elástico acodo largo 90°
Calção sanita longo elástico, curvo 90°.

FLEXIBLE
FLEXÍVEL**MKB21104**

Medida	Ref.	U/	n.º	€
110	33017071	15	-	17,53

Manguito inodoro elástico, acodado 104°.
Calção sanita elástico, curvo 104°.

FLEXIBLE
FLEXÍVEL**MKEA**

Medida	Ref.	U/	n.º	€
110	33017091	20	-	9,34

Prolongador para manguitos.
Alongador para calção sanita.

REPUESTOS / PEÇAS SUBSTITUIÇÃO

**A-109**

Medida	Color	Ref.	U/	n.º	€
110	Negro	21350	10	A-1	4,75
110	Blanco	21351	10	A-1	4,75

Junta para manguitos inodoro rígidos de 90.
Vedação para calção sanita PVC de 90.



Medida	Ref.	U/	n.º	€
Ø 90-110	31117	10	A-1	6,41

Junta manguito inodoro negra. / Vedação calção sanita negra.

Ø 110	31245	10	A-1	5,82
-------	--------------	----	-----	-------------

Junta manguito inodoro blanca (interior). / Vedação calção sanita branca (interior).
Para S-328, S-310, S-311, S-500 y S-512

-	31163	10	A-2	7,61
---	--------------	----	-----	-------------

Junta sifón placa turca. / Vedação sifão placa turca.

-	31199	5	A-1	8,10
---	--------------	---	-----	-------------

Junta manguito acodado c/salidas. / Vedação calção multifunções c/saídas.

Ø 90-110	31255	10	A-1	6,04
----------	--------------	----	-----	-------------

Junta manguito inodoro blanca (para S-344). / Vedação calção sanita branca (para S-344).

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICAS

MATERIALES


- **Cuerpo:** Copolímero EVA
- **Junta de sellado:** Elastómero sintético

ADAPTABILIDAD - Para inodoros de tanque bajo o alto con salida horizontal o vertical.

MATERIAIS

- **Corpo:** Copolímero de EVA
- **Junta de vedação:** Elastômero sintético

ADAPTABILIDADE - Para banheiros com tanque baixo ou alto com saída horizontal ou vertical.



NORMAS DE USO

SISTEMAS DE UNIÓN

El principio de todas las conexiones es la formación de unas juntas estancas creadas por pestañas múltiples de plástico elastómero, que se comprimen contra el tubo de bajante y la salida del inodoro.


INSTALACIÓN

Unión estanca sin necesidad de utilizar un lubricante.

El interior del tubo de bajante debe estar razonablemente limpio y liso.

Insertar el manguito firmemente dentro del tubo de bajante, alinear la salida del inodoro con la embocadura del manguito, y empujar a través de las pestañas de junta.

Para una total estanqueidad, asegurarse que las pestañas se plieguen hacia dentro (figura 1).



REGRAS DE USO

SISTEMAS DA UNIÃO

O princípio de todas as conexões é a formação de juntas herméticas criadas por várias abas de plástico elastomérico, que são pressionadas contra o cano de escoamento e a saída do vaso sanitário.

INSTALAÇÃO

União apertada sem usar um lubrificante.

O interior do tubo de descarga deve estar razoavelmente limpo e macio.

Inserir o firmemente no cano de esgoto, alinhe a saída do vaso sanitário com a boca da luva e empurre as abas da gaxeta.

Para um aperto total, verifique se os cílios dobram para dentro (figura 1).

IMPORTANTE

No utilizar ningún lubricante. En caso necesario, podrá conseguirse que las pestañas queden más flexibles, sumergiéndolas en agua caliente a un máximo de 60 °C.

No hay que dejar que los manguitos entren en contacto con aceite mineral, grasa, masilla o cualquier otro compuesto que contenga aceite o grasa mineral, también deben protegerse de los rayos directos del sol y del fuego.

IMPORTANTE

Não use nenhum lubrificante. Se necessário, os cílios podem ser mais flexíveis, mergulhando-os em água quente a um máximo de 60 ° C.

Não deixe as mangas entrarem em contato com óleo mineral, graxa, massa de vidraceiro ou qualquer outro composto que contenha óleo mineral ou graxa, elas também devem ser protegidas da luz solar direta e do fogo.